



HCA126H

## Interruptor x160 4P 125A

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	125 A
Corrente nominal de resistência de curta duração I <sub>cw</sub> IEC60947	2 kA

#### Arquitetura

Número de polos	4
Tipo de órgão de comando	Botão

#### Ligações

Secção transversal de condutor rígido	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor flexível	4 - 70 mm <sup>2</sup>

#### Tensão

Tensão nominal de isolamento U <sub>i</sub>	690 V
Tensão nominal de resistência a impulsos U <sub>imp</sub>	8000 V

#### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Funções

Relé	Interruptor
------	-------------