



HCB251H

## Interruptor geral x250 4P 250A

### Características técnicas

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal 250 A

Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC60947 3 kA

#### Arquitetura

Número de polos 4

Tipo de órgão de comando Botão

#### Ligações

Secção transversal de condutor rígido 35 - 185 mm<sup>2</sup>

Secção transversal de condutor flexível 35 - 150 mm<sup>2</sup>

#### Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui 800 V

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp 8000 V

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Funções

Relé Interruptor