



HNS127DC

Disjuntor P160 TM 4P-3D+N/2 125A 40kA

Características técnicas

Arquitectura

Posição do neutro	Esquerda
Número de polos protegidos	4
Nº de pólos	4 P
Modo de fixação	aparafusado
Tipo de caixa	Fixo incorporado

Funções

Aparelho equipado com função de proteção	Sim
Funcção inversor	Não
fctmainswitch	Sim
Funcção interruptor de "paragem de emergencia"	Não
fctsafetyswitch	Não
fctserviceswitch	Sim
Tipo de protecção	TM A/A
Protecção contra defeitos à terra	Não
Com corte do neutro	Sim

Comandos e indicadores

Comando motorizado integrado	Não
------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	220 / 690 V
Tipo de tensão de alimentação	AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	800 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	8 kV
Equipado com uma bobina de baixa voltagem	Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	125 A
Pdc limite em c.a. 690V (EN 60947-2)	6 kA
Marca de regulação do térmico	0.63 / 0.8 / 1
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947	146.9 A
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947	144.3 A

Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947	141.7 A
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947	139.1 A
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947	136.4 A
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947	133.6 A
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947	130.8 A
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947	127.9 A
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947	125 A
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947	122 A
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947	118.9 A
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947	115.7 A
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947	112.5 A
ics947660	6 kA
Poder de corte num polo em IT 230V (EN 60947-2)	6 kA
Poder de corte num polo em IT 400V (EN 60947-2)	6 kA
Poder de corte num 1 polo em IT 415V (NF EN 60947-2)	6 kA
Capacidade de corte em 1 pólo com 690 V NF 60947-2	2.5 kA
Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)	50 kA
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)	50 kA
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)	40 kA
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)	40 kA
Valor de regulação térmico	80 / 100 / 125 A
ics110138vaciec609472	50 kA
icu220vaciec609472	50 kA
icu380vaciec609472	40 kA
icu660vaciec609472	6 kA
Dimensões	
Profundidade produto instalado	97 mm
Altura produto instalado	130 mm
Largura produto instalado	120 mm
Frequência	
etimfrequency	50 a 60 Hz
Potência	
Potência dissipada por pólo a 0,63 In	4.38 W
Potência dissipada por pólo 0,8 In	6.85 W
Potência dissipada total a 0,63 In	13.15 W
Potência dissipada total a 0,8 In	20.54 W

Sujeito a modificações técnicas

Potência total dissipada em IN	32.1 W
Potência dissipada por pólo	10.7 W
Disparador	
Disparo rápido (Short time)	Não
Resistência	
Nº de manobras eléctricas em ciclos	10000
Nº de manobras mecânicas	40000
Tampa, porta	
Bloqueável por cadeado	Sim
Instalação, montagem	
Binário de aperto	6Nm
Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptador	Sim
suitableforcenterfmounting	Não
suitableforfrontmounting	Não
Adaptado para montagem no solo	Sim
Ligação	
Secção de ligação em cabo rígido	6 / 95mm ²
Cabo	
Material do Cabo	Cu
Configurações	
Valor de regulação magnético	750 / 1000 / 1250 / 1500 A
Regulação do térmico	6 / 8 / 10 / 12
Equipamento	
Número de contactos auxiliares normalmente fechados	0
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos	0
Reserva de energia (sem manutenção)	0
Comando motor opcional	Não
Acessoriável	Sim
Casos de utilização	
Categoria de utilização	A
Padrões	
texto	IEC 60947-2
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
Condições de utilização	
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m
Temperatura	

