



HEE971H

### Disjuntor h1000 LSI 4P-4D 1000A 70kA

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	1000 A
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-círcuito Icu inferior a 230 V AC IEC60947-2	100 kA
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-círcuito Icu inferior a 240 V AC IEC60947-2	100 kA
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-círcuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-2	70 kA
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-círcuito Icu inferior a 415 V AC IEC60947-2	70 kA
Capacidade de rutura em 1 polo para AC 230 V IEC60947-2	60 kA
Capacidade de rutura em 1 polo para AC 400 V IEC60947-2	9 kA

##### Arquitetura

Número de polos	4
Tipo de orgão de comando	Botão
Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado

##### Capacidade

Número de módulos	16
-------------------	----

##### Disparo

Tempo de resposta ao abrir	10 ms
AT_MagneticProtectionKnobSetting	2,5, 5, 8
AT_RangeMagneticAdjustment	5600 A, 7000 A, 8820 A, 10000 A, 10000 A, 10000 A, 10000 A
AT_ThermalProtectionKnobSetting	0,4, 0,5, 0,63, 0,8, 0,9, 0,95, 1

##### Modo de configuração

Faixa de configuração de disparo em curto-círcuito com atraso de curta duração	0 - 0 A
--	---------

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	65 - 65 Nm
Posição de montagem/ligaçāo	Frente

##### Tensão

Sujeito a modificações técnicas

Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	8000 V
Tensão nominal de isolamento Ui	800 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	220 - 690 V
<b>Funções</b>	
Relé	LSI
<b>Principais atributos elétricos</b>	
Tempo de disparo da proteção magnética	100 - 200 ms
<b>Potência</b>	
Potência total dissipada em IN	186 W
Potência dissipada por polo	62 W
<b>Endurância</b>	
N.º de manobras elétricas em ciclos	1000
N.º de manobras mecânicas	4000
<b>Equipamento</b>	
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação	0
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado	0
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto	0
<b>Índice de proteção</b>	
Índice de proteção IP	IP4X
<b>Condições de utilização</b>	
Temperatura de funcionamento	-25 - 70 °C
<b>Ligações</b>	
Secção transversal de condutor flexível	2x 240 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	2x 240 mm <sup>2</sup>
Tipo de conector/ficha	Terminal
<b>Comandos e sinalizadores</b>	
Comando motorizado integrado	Não
<b>Compatibilidade</b>	
Adequado para calha DIN	Não
<b>Alimentação</b>	
Posição da fonte de alimentação	Bidirecional