



Pente de lig. 3P 80A (pont.) 16mm² 57M

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 80 A

Arquitetura

Número de polos 3

Dimensões

Comprimento 1000 mm

Tensão

Tensão nominal de resistência a impulsos
Uimp 4000 V

Ligações

Secção transversal de condutor rígido 16 mm²

Tipo de conector/ficha Barramento de fase com pino

Capacidade

Número de módulos 57

KB380B