



L50600



**Corta-circuitos secc. 32A 1P+N 1M**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Nº de pólos	2 P
Tipo de pólos	1P+N
Modo de fixação	Calha DIN

**Configuração**

Nº de módulos	1
---------------	---

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal	32 A
Corrente estipulada nominal do fusível	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 32 A

**Fusível**

Característica do fusível	gG
---------------------------	----

**Dimensões**

Profundidade produto instalado	75 mm
Altura produto instalado	77 mm
Largura produto instalado	17.5 mm

**Potência**

Potência total dissipada em IN	1.5 W
--------------------------------	-------

**Tampa, porta**

Bloqueável por cadeado	Não
------------------------	-----

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

**Segurança**

Índice de protecção IP	IP20
Livre de halógeno	No

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-5...40 °C
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Temperatura de armazenamento / transporte	-25...80 °C