



L53201



**Corta-circuito secc. 32A 1P+N ind. fusão**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Nº de pólos 2 P

**Configuração**

Nº de módulos 1

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal 32 A

Corrente estipulada nominal do fusível 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 32 A

**Dimensões**

Profundidade produto instalado 75 mm

Altura produto instalado 77 mm

Largura produto instalado 17.5 mm

**Potência**

Potência total dissipada em IN 1.5 W

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE em conformidade

**Segurança**

Índice de protecção IP IP20

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -5...40 °C

Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2 3

Temperatura de armazenamento / transporte -25...80 °C