



HFD363

Inter. secciona. fusível 3x630A (NH3)

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 630 A

Arquitetura

Número de polos 3

Tipo de orgão de comando Controlo rotativo remoto na porta

Tensão

Tensão nominal de isolamento U_i 1000 V

Potência

Potência total dissipada em IN 366 W

Potência dissipada por polo 122 W

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 414000 W

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP00

Fusível

Dimensão do fusível NH3

Dimensões

Altura 300 mm

Largura 364 mm

Tampa, porta

Bloqueável Sim