



HFD412

Inter. secciona. fusível 4x125A (NH00)

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 125 A

Arquitetura

Número de polos 4

Tipo de órgão de comando Controlo rotativo remoto na porta

Tensão

Tensão nominal de isolamento U_i 750 V

Potência

Potência total dissipada em IN 81,20 W

Potência dissipada por polo 20,30 W

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 82000 W

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP00

Fusível

Dimensão do fusível NH00

Dimensões

Altura 162 mm

Largura 184 mm

Tampa, porta

Bloqueável Sim