



HFD440

Inter. secciona. fusível 4x400A (NH2)

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 400 A

Arquitetura

Número de polos 4

Tipo de órgão de comando Controlo rotativo remoto na porta

Tensão

Tensão nominal de isolamento U_i 800 V

Potência

Potência total dissipada em IN 229,60 W

Potência dissipada por polo 57,40 W

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 263000 W

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP00

Fusível

Dimensão do fusível NH2

Dimensões

Altura 240 mm

Largura 325 mm

Tampa, porta

Bloqueável Sim