



LNH1025M6A

Fusível de facas NH1 aM 25A 690V

Características técnicas

Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	80 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	690 V
Tipo de tensão de alimentação	AC

Corrente eléctrica

Corrente de corte - valor de crista	100 kA
Intensidade nominal	25 A

Fusível

Dimensão do fusível	NH1
---------------------	-----

Dimensões

Profundidade produto instalado	64.5 mm
Altura produto instalado	135 mm
Largura produto instalado	39.5 mm

Potência

Potência total dissipada em IN	1.5 W
--------------------------------	-------

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
-------------------------------------	-----

Condições de utilização

Isolado	Não
---------	-----