



LNH1250M

Fusível de facas NH1 gG 250A 500V

Características técnicas

Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	120 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	500 V
Tipo de tensão de alimentação	AC/DC

Voltagem

ratedvoltage _{dc}	250 V
----------------------------	-------

Corrente eléctrica

Corrente de corte - valor de crista	120 kA
Intensidade nominal	250 A

Fusível

Dimensão do fusível	NH1
---------------------	-----

Dimensões

Profundidade produto instalado	135 mm
Altura produto instalado	64.5 mm
Largura produto instalado	135 mm

Potência

Potência total dissipada em IN	20 W
--------------------------------	------

Padrões

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

atishalogenfreeexternallymaintained	Yes
-------------------------------------	-----

Condições de utilização

Altitude	2000 m
Isolado	Não