



LS503

Corta-circuitos 3P 32A 400V L38 3M

Características técnicas

Dimensões

Altura	83 mm
Largura	54 mm
Profundidade	75 mm

Arquitetura

Número de polos	3
-----------------	---

Intensidade de corrente

Corrente nominal	32 A
------------------	------

Capacidade

Número de módulos	3
-------------------	---

Apenas para uso interno

Número de meio módulos de 17,5 mm	6
-----------------------------------	---

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 50 °C
------------------------------	------------

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	2,20 - 2,20 Nm
Montagem	Calha DIN

Potência

Potência total dissipada em IN	11,10 W
--------------------------------	---------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	690 V
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Ligações

Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	0,75 - 16 mm ²
--	---------------------------

Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	1 - 25 mm ²
---	------------------------

Fusível

Dimensão do fusível	10.3 x 38
---------------------	-----------