



HMB490



**Disjuntor 4P 100A B 15kA 6M**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

N.º de polos	4P
Curva	B

**Tensão**

Tensão nominal de funcionamento Ue	415 - 415 V
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Tensão nominal de isolamento Ui	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	6000 V

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Instalação / montagem**

Binário de aperto nominal	3,5 - 5,0 Nm
Tipo de conexão para produtos modulares	Terminal de parafuso
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares	Terminal de parafuso

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	100 A
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics AC de acordo com a IEC60898-1	7,50 kA
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60898-1	15 kA
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 230 V AC IEC60947-2	15 kA
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-2	15 kA
Corrente nominal a 0 °C	124 A
Corrente nominal a 5 °C	120 A
Corrente nominal a 10 °C	116 A
Corrente nominal a 15 °C	112 A
Corrente nominal a 20 °C	108 A
Corrente nominal a 25 °C	104 A
Corrente nominal a 30 °C	100 A
Corrente nominal a 35 °C	96,60 A
Corrente nominal a 40 °C	93,10 A
Corrente nominal a 45 °C	89,40 A

Corrente nominal a 50 °C	85,60 A
Corrente nominal a 55 °C	81,60 A
Corrente nominal a 60 °C	77,50 A

#### Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito I <sub>cn</sub> AC de acordo com a IEC60898-1	15 kA
Binário nominal de aperto do terminal inferior	3,60 - 3,60 Nm
Binário nominal de aperto do terminal superior	3,60 - 3,60 Nm

#### Potência

Potência total dissipada em IN	28,10 W
--------------------------------	---------

#### Endurância

N.º de manobras elétricas em ciclos	4000
N.º de manobras mecânicas	20000

#### Ligações

Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	1 - 70 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	1 - 50 mm <sup>2</sup>

#### Condições de utilização

Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-2	3
Tropicalização	Para todos os climas

#### Capacidade

Número de módulos	6
-------------------	---

#### Conectividade

Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes alinhados

#### Dimensões

Altura	90 mm
Largura	106 mm
Profundidade	70 mm