



LS603



**Corta-circuito secc. acess. 50A 3P 4,5M**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Nº de pólos	3 P
Tipo de pólos	3 P

**Configuração**

Nº de módulos	4.5
---------------	-----

**Corrente eléctrica**

Intensidade nominal	50 A
---------------------	------

**Fusível**

Característica do fusível	gG ; aM
---------------------------	---------

**Dimensões**

Profundidade produto instalado	93 mm
Altura produto instalado	107 mm
Largura produto instalado	78.75 mm

**Potência**

Potência total dissipada em IN	19 W
--------------------------------	------

**Padrões**

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

**Segurança**

Índice de protecção IP	IP20
Conformidade REACH	Sim
Conformidade RoHS	Sim

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-5...40 °C
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Temperatura de armazenamento / transporte	-25...80 °C