



LSN401

Corta-circuitos 1P 25A L31 1M

Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos	1 P
Tipo de pólos	1 P
Modo de fixação	Calha DIN

Configuração

Nº de módulos	1
---------------	---

Principais características eléctricas

Tipo de tensão de alimentação	AC
-------------------------------	----

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	690 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	6000 V

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	25 A
Corrente estipulada nominal do fusível	2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 A
Corrente nominal a -10°C de acordo com IEC 60947	25 A
Corrente nominal a -20°C de acordo com IEC 60947	25 A
Corrente atribuída a 0°C de acordo com IEC 60947	25 A
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947	25 A
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947	25 A
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947	25 A
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947	23.75 A
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947	22.5 A
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947	20 A
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947	16.25 A

Coefficiente de correcção de corrente

Coefficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos	1
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos	1

Coefficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos	0.9
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos	0.9
Dimensões	
Profundidade produto instalado	76.9 mm
Altura produto instalado	76.5 mm
Largura produto instalado	17.5 mm
Frequência	
etimfrequency	50 a 60 Hz
Potência	
Potência total dissipada em IN	2.9 W
Tampa, porta	
Bloqueável por cadeado	Sim
Ligação	
Posição das gaiolas a jusante para a entrega	abertos
Posição das gaiolas a montante para a entrega	abertos
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido	1 / 16 mm ²
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível	1 / 16 mm ²
Equipamento	
Acessoriável	Sim
Padrões	
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
Segurança	
Índice de protecção IP	IP2X
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-40...70 °C
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m
Temperatura de armazenamento / transporte	-40...70 °C