



HMJ631GR

Disjuntor x630 LSNI 4P-4D 630A 50kA

Características técnicas

Arquitectura

Posição do neutro	Esquerda
Número de polos protegidos	4
Nº de pólos	4 P
Tipo de caixa	Fixo incorporado

Funções

Aparelho equipado com função de proteção	Sim
fctmainswitch	Sim
Função interruptor de "paragem de emergência"	Não
fctsafetyswitch	Não
fctserviceswitch	Sim
Tipo de protecção	LSNI
Protecção contra defeitos à terra	Não
Com corte do neutro	Sim

Comandos e indicadores

Comando motorizado integrado	Não
------------------------------	-----

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	220 / 415 V
Tipo de tensão de alimentação	AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	800 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	8 kV
Equipado com uma bobina de baixa voltagem	Não

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	630 A
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947	630 A
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947	630 A
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947	630 A
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947	630 A

Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947	630 A
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947	630 A
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947	630 A
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947	630 A
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947	630 A
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947	630 A
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947	622 A
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947	570 A
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947	510 A
Poder de corte num polo em IT 230V (EN 60947-2)	10 kA
Poder de corte num polo em IT 400V (EN 60947-2)	10 kA
Poder de corte num 1 polo em IT 415V (NF EN 60947-2)	10 kA
Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)	85 kA
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)	85 kA
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)	50 kA
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)	50 kA
icu220vaciec609472	85 kA
icu380vaciec609472	50 kA

Dimensões

Profundidade produto instalado	150 mm
Altura produto instalado	260 mm
Largura produto instalado	185 mm

Frequência

etimfrequency	50 a 60 Hz
---------------	------------

Potência

Potência dissipada por pólo a 0,63 In	25.4 W
Potência dissipada por pólo 0,8 In	40.6 W
Potência dissipada total a 0,63 In	76.2 W
Potência dissipada total a 0,8 In	121.9 W
Potência total dissipada em IN	190.5 W
Potência dissipada por pólo	63.5 W

Disparador

Tipo de montagem de sensor	10 ms
----------------------------	-------

Instalação, montagem

Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptador	Não
suitableforfrontmounting	Não

Ligação

Tipo de ligação	intervalo
-----------------	-----------

Cabo

Material do Cabo	Cu / Al
------------------	---------

Equipamento

Número de contactos auxiliares normalmente fechados	0
---	---

Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos	0
--	---

Reserva de energia (sem manutenção)	0
-------------------------------------	---

Comando motor opcional	Sim
------------------------	-----

Acessoriável	Sim
--------------	-----

Casos de utilização

Categoria de utilização	A
-------------------------	---

Padrões

texto	IEC 60947-2
-------	-------------

Directiva Europeia WEEE	em conformidade
-------------------------	-----------------

Segurança

atishalogenfreeexternallymaintained	No
-------------------------------------	----

Condições de utilização

Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	3
--	---

Altitude	2000 m
----------	--------

Temperatura

Temperatura de calibração	50 °C
---------------------------	-------