



HMK490



Disjuntor 4P 100A C 30kA 6M

Características técnicas

Arquitetura

Número de polos protegidos	4
Nº de pólos	4 P
Tipo de pólos	4 P
Curva	C

Funções

Com corte do neutro	Não
---------------------	-----

Configuração

Nº de módulos	6
---------------	---

Conectividade

Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares	Terminal alinhado
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Terminais alinhados

Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	30 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	415 V
Tipo de tensão de alimentação	AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	500 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	6000 V

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	100 A
Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada	1.13 / 1.45 In
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada	5 / 10 In
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947	124 A
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947	120 A
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947	116 A
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947	112 A
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947	108 A

Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947	104 A
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947	100 A
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947	96.6 A
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947	93.1 A
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947	89.4 A
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947	85.6 A
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947	81.6 A
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947	77.5 A
etimicuiiec609472	30 kA
Poder de corte num polo em IT 400V (EN 60947-2)	4.5 kA
Poder de corte num 1 polo em IT 415V (NF EN 60947-2)	4.5 kA
Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz	25 %
Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)	30 kA
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)	30 kA
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)	30 kA
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)	30 kA
Coefficiente de correcção de corrente	
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos	1
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos	1
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos	1
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos	1
Dimensões	
Profundidade produto instalado	70 mm
Altura produto instalado	90 mm
Largura produto instalado	106 mm
Frequência	
etimfrequency	50 a 60 Hz
Potência	
Potência total dissipada em IN	28.1 W
Potência dissipada por pólo	7.74 W
Resistência	
Nº de manobras eléctricas em ciclos	1500
Nº de manobras mecânicas	20000
Instalação, montagem	

Tipo de conexão para produtos modulares	Terminal de parafuso
Tipo de tranca alta para produtos modulares	Plástico
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares	plástico
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares	Terminal de parafuso
Elevada desmontagem para produtos modulares	Sim
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares	Sim
Ligação	
Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível	1 / 50 mm ²
Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido	1 / 70 mm ²
Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido	1 / 70 mm ²
Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível	1 / 50 mm ²
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido	1 / 70 mm ²
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível	1 / 50 mm ²
Padrões	
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
Segurança	
Índice de protecção IP	IP20
atishalogenfreeexternallymaintained	No
Condições de utilização	
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Classe de limitação da energia I ² t	3
Altitude	2000 m
Tropicalização	Todos o climas
Temperatura	
Temperatura de calibração	40 °C