



MW110

Disjuntor 1P 10A C 3kA 1M

Características técnicas

Arquitectura

Posição do neutro	Sem neutro
Número de polos protegidos	1
Nº de pólos	1 P
Tipo de pólos	1 P
Modo de fixação	Calha DIN
Curva	C

Funções

Com corte do neutro	Não
---------------------	-----

Configuração

Nº de módulos	1
---------------	---

Conectividade

Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares	Terminal alinhado
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Terminais alinhados

Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	3 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	230 / 400 V
Tipo de tensão de alimentação	AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	500 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	4000 V

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	10 A
Poder de corte de serviço conforme EN60898	3 kA
Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada	1.13 / 1.45 I _n
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada	5 / 10 I _n
Poder de corte estipulado 230V 50Hz	3 kA
Poder de corte estipulado 400V 50Hz	3 kA

Corrente / temperatura

Corrente nominal a -25°C	13.4 A
Corrente nominal a -20°C	13.1 A
Corrente nominal a -15°C	12.8 A
Corrente nominal a -10°C	12.54 A
Corrente nominal a -5°C	12.21 A
Corrente atribuída a 0°C	11.91 A
Corrente nominal a 5°C	11.61 A
Corrente nominal a 10°C	11.31 A
Corrente nominal a 15°C	11.01 A
Corrente estipulada a 20°C	10.72 A
Corrente nominal a 25°C	10.42 A
Corrente estipulada a 30°C	10 A
Corrente estipulada a 35°C	9.82 A
Corrente estipulada a 40°C	9.52 A
Corrente estipulada a 45°C	9.22 A
Corrente estipulada a 50°C	9 A
Corrente estipulada a 55°C	8.63 A
Corrente estipulada a 60°C	8.33 A
Corrente nominal a 65°C	8.03 A
Corrente estipulada a 70°C	7.73 A

Coefficiente de correção de corrente

Coefficiente de correção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos	1
Coefficiente de correção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos	0.95
Coefficiente de correção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos	0.9
Coefficiente de correção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos	0.85
Coefficiente de correção do disparo magnético a 100Hz	1.1
Coefficiente de correção do disparo magnético a 200Hz	1.2
Coefficiente de correção do disparo magnético a 400Hz	1.5
Coefficiente de correção do disparo magnético a 60Hz	1

Dimensões

Profundidade produto instalado	70 mm
Altura produto instalado	83 mm
Largura produto instalado	17.5 mm

Frequência

etimfrequency	50 a 60 Hz
---------------	------------

Potência

Potência total dissipada em IN	1.63 W
Potência dissipada por pólo	1.63 W

Resistência

Sujeito a modificações técnicas

Nº de manobras eléctricas em ciclos	4000
Nº de manobras mecânicas	20000
Instalação, montagem	
Tipo de conexão para produtos modulares	Terminal de parafuso
Binário de aperto	2,8Nm
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares	Terminal Biconnect
Ligação	
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido	1 / 35 mm ²
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível	1 / 25 mm ²
Padrões	
texto	IEC 60898-1
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
Segurança	
Índice de protecção IP	IP20
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-25...70 °C
Classe de limitação da energia I ² t	3
Altitude	2000 m
Temperatura de armazenamento / transporte	-25...80 °C