




MZ201



### Contactos auxiliares NA+NF 1/2M

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal	6 A
------------------	-----

##### Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Tipo de montagem	Montagem de clique

##### Capacidade

Número de módulos	0,50
-------------------	------

##### Ligações

Tipo de contactos	1NF+1NA
Secção transversal de condutor flexível	6 mm <sup>2</sup>
Secção transversal de condutor rígido	10 mm <sup>2</sup>

##### Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	4000 V
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 60 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

##### Endurância

N.º de manobras mecânicas	12000
N.º de manobras elétricas em ciclos	6000

##### Potência

Potência total dissipada em IN	0,10 W
--------------------------------	--------

##### Dimensões

Altura	80 mm
Largura	9,50 mm
Profundidade	40 mm

##### Equipamento

Número de contactos INV	0
Número de contactos NF	1