



HMX140

Disjuntor 1P 40A C 50kA 1,5M

Características técnicas

Arquitetura

Número de polos protegidos	1
Nº de pólos	1 P
Tipo de pólos	1 P
Curva	C

Funções

Com corte do neutro	Não
---------------------	-----

Configuração

Nº de módulos	1.5
---------------	-----

Conectividade

Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares	Terminal alinhado
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Terminais alinhados

Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	50 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	240 / 415 V
Tipo de tensão de alimentação	AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	500 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	6000 V

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	40 A
Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada	1.05 / 1.3 In
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada	5 / 10 In
Corrente nominal a -10°C de acordo com IEC 60947	54.8 A
Corrente nominal a -15°C de acordo com IEC 60947	56.07 A
Corrente nominal a -20°C de acordo com IEC 60947	57.31 A
Corrente nominal a -25°C de acordo com IEC 60947	58.52 A
Corrente nominal a -5°C de acordo com IEC 60947	53.51 A

Corrente atribuída a 0°C de acordo com IEC 60947	52.18 A
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947	49.42 A
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947	47.98 A
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947	46.49 A
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947	44.96 A
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947	43.37 A
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947	41.72 A
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947	40 A
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947	38.21 A
Corrente nominal a 5°C de acordo com IEC 60947	50.82 A
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947	36.32 A
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947	34.34 A
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947	32.23 A
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947	29.97 A
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947	27.53 A
etimicuiec609472	50 kA
Poder de corte num polo em IT 400V (EN 60947-2)	4.5 kA
Poder de corte num 1 polo em IT 415V (NF EN 60947-2)	4.5 kA
Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz	50 %
Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)	50 kA
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)	50 kA
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)	50 kA
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)	50 kA
Coefficiente de correcção de corrente	
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos	1
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos	0.95
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos	0.9
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos	0.85
Dimensões	
Profundidade produto instalado	70 mm
Altura produto instalado	90 mm
Largura produto instalado	27 mm

Frequência	
etimfrequency	50 a 60 Hz
Potência	
Potência total dissipada em IN	3.64 W
Potência dissipada por pólo	3.64 W
Resistência	
Nº de manobras eléctricas em ciclos	4000
Nº de manobras mecânicas	20000
Instalação, montagem	
Tipo de conexão para produtos modulares	Terminal de parafuso
Binário de aperto	3,5 a 5Nm
Tipo de tranca alta para produtos modulares	Plástico
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares	plástico
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares	Terminal de parafuso
Elevada desmontagem para produtos modulares	Sim
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares	Sim
Ligação	
Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível	1 / 50 mm ²
Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido	1 / 70 mm ²
Secção de ligação em cabo flexível	50mm ²
Secção de ligação em cabo rígido	70 mm ²
Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido	1 / 70 mm ²
Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível	1 / 50 mm ²
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido	1 / 70 mm ²
Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível	1 / 50 mm ²
Tipo de ligação	Borne com parafusos com compensação de aperto
Padrões	
texto	IEC 60947-2
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
Segurança	
Índice de protecção IP	IP20
Condições de utilização	
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Classe de limitação da energia I ² t	3
Altitude	2000 m

Temperatura

Temperatura de calibração

40 °C