



NBN263



Características técnicas

Arquitetura

Posição do neutro	Sem neutro
Número de polos protegidos	2
Nº de pólos	2 P
Tipo de pólos	2 P
Modo de fixação	Calha DIN
Curva	B

Funções

Com corte do neutro	Não
---------------------	-----

Configuração

Nº de módulos	2
---------------	---

Conectividade

Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares	Terminal alinhado
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Terminais alinhados

Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	10 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	400 V
Tipo de tensão de alimentação	AC

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	500 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	6000 V
uemimum	12 V

Corrente eléctrica

Intensidade nominal	63 A
Poder de corte de serviço conforme EN60898	7.5 kA
Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada	1.13 / 1.45 In
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada	3 / 5 In
Valor do nível min./máx. de funcionamento magnético em DC	4 / 7 In
Valor do nível min./máx. de funcionamento térmico em DC	1.13 / 1.45 In
Corrente nominal a -10°C de acordo com IEC 60947	87.69 A

Corrente nominal a -15°C de acordo com IEC 60947	89.44 A
Corrente nominal a -20°C de acordo com IEC 60947	91.16 A
Corrente nominal a -25°C de acordo com IEC 60947	92.84 A
Corrente nominal a -5°C de acordo com IEC 60947	85.91 A
Corrente atribuída a 0°C de acordo com IEC 60947	84.08 A
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947	80.31 A
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947	78.36 A
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947	76.35 A
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947	74.29 A
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947	73.2 A
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947	70.4 A
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947	67.9 A
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947	65.3 A
Corrente nominal a 5°C de acordo com IEC 60947	82.22 A
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947	63 A
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947	60.2 A
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947	57.7 A
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947	55.1 A
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947	52.6 A
Poder de corte estipulado 230V 50Hz	10 kA
Poder de corte estipulado 400V 50Hz	10 kA
Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)	30 kA
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)	30 kA
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)	15 kA
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)	15 kA
Poder de corte asignado Icn a 240V AC de acordo com IEC 60898-1	10 kA
Poder de corte asignado Icn a 415V AC de acordo com IEC 60898-1	10 kA
icu220vaciec609472	30 kA
icu380vaciec609472	15 kA
Corrente / temperatura	
Corrente nominal a -25°C	81.04 A
Corrente nominal a -20°C	79.57 A
Corrente nominal a -15°C	78.07 A
Corrente nominal a -10°C	76.54 A

Corrente nominal a -5°C	75.05 A
Corrente atribuída a 0°C	73.54 A
Corrente nominal a 5°C	72.03 A
Corrente nominal a 10°C	70.52 A
Corrente nominal a 25°C	65.95 A
Corrente estipulada a 30°C	63 A
Corrente estipulada a 35°C	62.03 A
Corrente estipulada a 40°C	60.5 A
Corrente estipulada a 45°C	58.68 A
Corrente estipulada a 50°C	58.27 A
Corrente estipulada a 55°C	52.8 A
Corrente estipulada a 60°C	50.51 A
Corrente nominal a 65°C	48.12 A
Corrente estipulada a 70°C	45.6 A

Coefficiente de correcção de corrente

Coefficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos	1
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos	0.95
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos	0.9
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos	0.85
Coefficiente de correcção do disparo magnético a 100Hz	1.1
Coefficiente de correcção do disparo magnético a 200Hz	1.2
Coefficiente de correcção do disparo magnético a 400Hz	1.5
Coefficiente de correcção do disparo magnético a 60Hz	1.1

Dimensões

Profundidade produto instalado	70 mm
Altura produto instalado	83 mm
Largura produto instalado	35 mm

Frequência

etimfrequency	50 a 60 Hz
---------------	------------

Potência

Potência activa máxima dissipada por pólo de acordo com norma de produto	13 W
Potência total dissipada em IN	13.1 W
Potência dissipada por pólo	6.99 W

Resistência

Nº de manobras eléctricas em ciclos	4000
Nº de manobras mecânicas	20000

Instalação, montagem

Tipo de conexão para produtos modulares	Terminal de parafuso
---	----------------------

Binário de aperto	2,8Nm
Tipo de tranca alta para produtos modulares	não aplicável
Tipo de clipe de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares	plástico
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares	Terminal Biconnect
Elevada desmontagem para produtos modulares	Sim
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares	Sim
Adaptado para montagem encastrada	Sim
Ligação	
Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível	1 / 25 mm ²
Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido	1 / 35 mm ²
Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido	1 / 35 mm ²
Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível	1 / 25 mm ²
Posição das gaiolas a jusante para a entrega	fechados
Posição das gaiolas a montante para a entrega	abertos
Equipamento	
Acessoriável	Sim
withtransparentlabelholder	Sim
Padrões	
texto	EN 60898-1 ; IEC 60947-2
Directiva Europeia WEEE	em conformidade
Segurança	
Índice de protecção IP	IP20
Conformidade REACH	Não
Conformidade RoHS	Sim
Livre de halógeno	Não
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-25...70 °C
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Classe de limitação da energia I ² t	3
Altitude	2000 m
Temperatura de armazenamento / transporte	-25...80 °C
Temperatura	
Temperatura de calibração	50 °C