



NGN316



Características técnicas

Intensidade de corrente

| | |
|--|-------|
| Corrente nominal | 16 A |
| Capacidade nominal de rutura em serviço Ics inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60947-2 | 15 kA |
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60898-1 | 10 kA |
| Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-2 | 10 kA |

Arquitetura

| | |
|--------------|----|
| N.º de polos | 3P |
| Curva | D |

Capacidade

| | |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 3 |
|-------------------|---|

Principais atributos elétricos

| | |
|---|----------------|
| Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1 | 6 kA |
| Binário nominal de aperto do terminal superior | 2,80 - 2,80 Nm |
| Binário nominal de aperto do terminal inferior | 2,80 - 2,80 Nm |

Tensão

| | |
|--|------------------|
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 400 - 400 V |
| Tipo de alimentação de tensão | CA (abreviatura) |
| Tensão nominal de isolamento Ui | 500 V |
| Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp | 6000 V |

Frequência

| | |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Ligações

| | |
|---|------------------------|
| Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços | 1 - 35 mm ² |
| Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis | 1 - 25 mm ² |
| Secção transversal de entrada com parafusos, para condutores flexíveis | 1 - 25 mm ² |

Secção transversal de entrada com
parafusos, para condutores maciços

1 - 35 mm²

Instalação / montagem

| | |
|--|----------------------|
| Binário de aperto nominal | 2,80 - 2,80 Nm |
| Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares | biconnect |
| Tipo de conexão para produtos modulares | Terminal de parafuso |
| Possibilidade de montagem a 360° | Sim |

Condições de utilização

| | |
|---|---|
| Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-2 | 2 |
|---|---|

Potência

| | |
|--------------------------------|--------|
| Potência total dissipada em IN | 8,27 W |
|--------------------------------|--------|

Conectividade

| | |
|---|----------------------|
| Tipo de ligações | Terminal de parafuso |
| Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares | Bornes alinhados |
| Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares | Bornes alinhados |

Dimensões

| | |
|--------------|----------|
| Altura | 83 mm |
| Largura | 52,50 mm |
| Profundidade | 70 mm |