



**Disjuntor 1P+N 16A D 6/10kA 1M**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

N.º de polos	1P+N
Curva	D

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	16 A
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics AC de acordo com a IEC60898-1	6 kA
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60898-1	6 kA
Valor limiar mín./máx. do funcionamento térmico AC	1,13 - 1,45 A
Valor limiar mín./máx. do funcionamento térmico DC	0 - 0 A
Corrente nominal a -25 °C	19,41 A
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 230 V AC IEC60947-2	10 kA
Corrente nominal a -20 °C	19,12 A
Corrente nominal a -15 °C	18,84 A
Corrente nominal a -10 °C	18,54 A
Corrente nominal a -5 °C	18,25 A
Corrente nominal a 0 °C	17,94 A
Corrente nominal a 5 °C	17,63 A
Corrente nominal a 10 °C	17,32 A
Corrente nominal a 15 °C	17 A
Corrente nominal a 20 °C	16,67 A
Corrente nominal a 25 °C	16,34 A
Corrente nominal a 30 °C	16 A
Corrente nominal a 35 °C	15,75 A
Corrente nominal a 40 °C	15,50 A
Corrente nominal a 45 °C	15,25 A
Corrente nominal a 50 °C	14,99 A
Corrente nominal a 55 °C	14,72 A
Corrente nominal a 60 °C	14,45 A
Coeficiente de correção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos	0,95
Coeficiente de correção da corrente nominal para 3 dispositivos colocados lado a lado	0,95
Coeficiente de correção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos	0,90

NGT716

Coeficiente de correção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos	0,85
--------------------------------------------------------------------------	------

### Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito I <sub>cn</sub> AC de acordo com a IEC60898-1	6 kA
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------

### Tensão

Tensão nominal de funcionamento U <sub>e</sub>	230 - 240 V
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Tensão nominal de isolamento U <sub>i</sub>	500 V
Tensão nominal de resistência a impulsos U <sub>imp</sub>	4000 V
Tensão máx. de funcionamento	253 V

### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

### Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

### Instalação / montagem

Tipo de conexão para produtos modulares	Terminal de parafuso
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares	Terminal de parafuso
Binário de aperto nominal	1,90 - 1,90 Nm

### Potência

Potência total dissipada em IN	3,80 W
--------------------------------	--------

### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 60 °C
Altitude	2000 m

### Endurância

N.º de manobras elétricas em ciclos	4000
N.º de manobras mecânicas	20000

### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

### Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares	Bornes desalinhados
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Bornes desalinhados

### Dimensões

Altura	84,70 mm
Largura	17,70 mm
Profundidade	70 mm