



KBN863C

**Pentes de lig. 3P+N 63A p/sist. P+N 24M**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

|                  |      |
|------------------|------|
| Corrente nominal | 63 A |
|------------------|------|

**Arquitetura**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Número de polos | 4 |
|-----------------|---|

**Dimensões**

|             |           |
|-------------|-----------|
| Comprimento | 424,90 mm |
|-------------|-----------|

**Tensão**

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Tensão nominal de resistência a impulsos<br>Uimp | 4000 V      |
| Tensão nominal de funcionamento Ue               | 230 - 400 V |

**Ligações**

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Secção transversal de condutor rígido | 10 mm <sup>2</sup>          |
| Tipo de conector/ficha                | Barramento de fase com pino |

**Condições de utilização**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 60 °C |
|------------------------------|------------|

**Capacidade**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 24 |
|-------------------|----|