



L50600

## Corta-circuitos secc. 32A 1P+N 1M

### Características técnicas

#### Dimensões

Altura	77 mm
Largura	17,50 mm
Profundidade	75 mm

#### Arquitetura

Número de polos	2
-----------------	---

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	32 A
Corrente nominal do cartucho de fusíveis	2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A

#### Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

#### Apenas para uso interno

Número de meio módulos de 17,5 mm	2
-----------------------------------	---

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 40 °C
------------------------------	------------

#### Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	1,80 - 1,80 Nm
Montagem	Calha DIN

#### Potência

Potência total dissipada em IN	1,50 W
--------------------------------	--------

#### Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
-------------------------------	------------------

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

#### Ligações

Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis	10 - 10 mm <sup>2</sup>
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços	16 - 16 mm <sup>2</sup>

#### Fusível

Dimensão do fusível	10.3 x 38
---------------------	-----------

