



LNH1050M6A

Fusível de facas NH1 aM 50A 690V

Características técnicas

Arquitetura

Curva	aM
-------	----

Fusível

Dimensão do fusível	NH1
Características do fusível	aM

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Tensão nominal de funcionamento Ue	690 - 690 V
Tensão nominal de 50 Hz AC	690 - 690 V

Intensidade de corrente

Corrente nominal	50 A
------------------	------

Condições de utilização

Isolado	Não
---------	-----

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1	80 kA
---	-------

Potência

Potência total dissipada em IN	3,10 W
--------------------------------	--------

Dimensões

Altura	55 mm
Largura	135 mm
Profundidade	30 mm