



NSN325



## Disjuntor 3P 25A D 25kA 3M

### Características técnicas

#### Arquitectura

Posição do neutro	Sem neutro
Número de polos protegidos	3
Nº de pólos	3 P
Tipo de pólos	3 P
Modo de fixação	Calha DIN
Curva	D

#### Funções

Com corte do neutro	Não
---------------------	-----

#### Configuração

Nº de módulos	3
---------------	---

#### Conectividade

Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares	Terminal alinhado
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modulares	Terminais alinhados

#### Principais características eléctricas

Poder de corte estipulado	10 kA
Tensão alternada estipulada de utilização	415 V
Tipo de tensão de alimentação	AC

#### Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	500 V
Tensão máxima de utilização	415 V
Tensão estipulada de resistência ao choque	6000 V

#### Corrente eléctrica

Intensidade nominal	25 A
Poder de corte de serviço conforme EN60898	7.5 kA
Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada	1.13 / 1.45 In
Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada	10 / 20 In
Valor do nível min./máx. de funcionamento magnético em DC	10 / 30 In
Valor do nível min./máx. de funcionamento térmico em DC	1.13 / 1.45 In

Corrente nominal a -10°C de acordo com IEC 60947	35.44 A
Corrente nominal a -15°C de acordo com IEC 60947	35.87 A
Corrente nominal a -20°C de acordo com IEC 60947	36.3 A
Corrente nominal a -25°C de acordo com IEC 60947	36.73 A
Corrente nominal a -5°C de acordo com IEC 60947	35.01 A
Corrente atribuída a 0°C de acordo com IEC 60947	34.58 A
Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947	33.72 A
Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947	33.29 A
Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947	32.86 A
Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947	32.43 A
Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947	32 A
Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947	30.25 A
Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947	28.5 A
Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947	26.75 A
Corrente nominal a 5°C de acordo com IEC 60947	34.15 A
Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947	25 A
Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947	23.25 A
Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947	21.5 A
Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947	19.75 A
Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947	18 A
Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)	3 kA
Poder de corte estipulado 230V 50Hz	10 kA
Poder de corte estipulado 400V 50Hz	10 kA
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)	50 kA
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)	50 kA
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)	25 kA
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)	25 kA
Poder de corte asignado Icn a 240V AC de acordo com IEC 60898-1	10 kA
Poder de corte asignado Icn a 415V AC de acordo com IEC 60898-1	10 kA
icu220vaciec609472	50 kA
icu380vaciec609472	25 kA

**Coefficiente de correcção de corrente**

Coefficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos	1
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos	0.95
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos	0.9
Coefficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos	0.85
Coefficiente de correcção do disparo magnético a 100Hz	1.1
Coefficiente de correcção do disparo magnético a 200Hz	1.2
Coefficiente de correcção do disparo magnético a 400Hz	1.5
Coefficiente de correcção do disparo magnético a 60Hz	1
<b>Dimensões</b>	
Profundidade produto instalado	70 mm
Altura produto instalado	83 mm
Largura produto instalado	52.5 mm
<b>Frequência</b>	
etimfrequency	50 a 60 Hz
<b>Potência</b>	
Potência activa máxima dissipada por pólo de acordo com norma de produto	4.5 W
Potência total dissipada em IN	11 W
Potência dissipada por pólo	3.73 W
<b>Disparador</b>	
Tipo de montagem de sensor	7 ms
<b>Resistência</b>	
Nº de manobras eléctricas em ciclos	4000
Nº de manobras mecânicas	20000
<b>Instalação, montagem</b>	
Tipo de conexão para produtos modulares	Terminal de parafuso
Binário de aperto	2,8Nm
Tipo de tranca alta para produtos modulares	não aplicável
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modulares	plástico
Tipo de ligação inferior para aparelhos modulares	Terminal Biconnect
Elevada desmontagem para produtos modulares	Sim
Desmontabilidade inferior para aparelhos modulares	Sim
Adaptado para montagem encastrada	Sim
<b>Ligação</b>	
Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível	1 / 25 mm <sup>2</sup>

Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido	1 / 35 mm <sup>2</sup>
Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido	1 / 35 mm <sup>2</sup>
Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível	1 / 25 mm <sup>2</sup>
Posição das gaiolas a jusante para a entrega	abertos
Posição das gaiolas a montante para a entrega	abertos

#### Equipamento

Acessoriável	Sim
--------------	-----

#### Padrões

texto	IEC 60947-2
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

#### Segurança

Índice de protecção IP	IP20
Livre de halógeno	Não

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25...70 °C
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Altitude	2000 m
Tropicalização	Todos o climas
Temperatura de armazenamento / transporte	-25...80 °C

#### Temperatura

Temperatura de calibração	50 °C
---------------------------	-------