



SA440

## Interruptor tetrapolar 4x40A 4,5M

### Características técnicas

#### Arquitetura

Número de polos	4
N.º de polos	4P

#### Intensidade de corrente

Corrente nominal	40 A
Corrente nominal de resistência de curta duração I <sub>cw</sub> 1s IEC60947	0,80 kA

#### Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	2,70 - 2,70 Nm
---------------------------	----------------

#### Tensão

Tensão nominal de funcionamento U <sub>e</sub>	230 - 415 V
Tipo de alimentação de tensão	AC

#### Capacidade

Número de módulos	4,50
-------------------	------

#### Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

#### Dimensões

Altura	83 mm
Largura	79 mm
Profundidade	68 mm

#### Equipamento

Número de contactos NA	5
Número de contactos NF	1

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-25 - 70 °C

#### Ligações

Secção transversal de condutor rígido	Sw: 6 - 25 mm <sup>2</sup> - Aux: 1 - 10 mm <sup>2</sup>
---------------------------------------	--

#### Potência

Potência total dissipada em IN	8,01 W
Potência dissipada por polo	1,56 W