

SM103E

Analizador de rede Evolução

Características técnicas

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Dimensões

Altura 96 mm

Largura 96 mm

Profundidade 60 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP51

Capacidade

Número de módulos 5

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10 - 55 °C

Temperatura de armazenamento/transporte -20 - 80 °C

Conectividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Ligações

Secção transversal de condutor flexível 2.5 - 6 mm²

Secção transversal de condutor rígido 2.5 - 6 mm²

Potência

Potência total dissipada em IN 10 W

Consumo de energia VA 10 VA

Equipamento

Tipo de visor LCD

Tipo de medição

Gama de medição de frequências 45 - 65 Hz

Tipo de aparelho de medição Multímetro

Gama da medição da corrente 0 - 9995 A

Instalação / montagem

Montagem Encastrar, Saliente