



SM250

Amperímetro analógico 0-250/5A

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Calha DIN
-----------------	-----------

Configuração

Nº de módulos	4
---------------	---

Comandos e indicadores

measurementscale	250 A
------------------	-------

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	2000 V
---------------------------------	--------

Dimensões

Profundidade produto instalado	54 mm
Altura produto instalado	85 mm
Largura produto instalado	70 mm

Potência

Potência consumida	1.1 VA
Potência total dissipada em IN	1.1 W

Instalação, montagem

modularversion	Sim
----------------	-----

Segurança

Índice de protecção IP	IP20
------------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25...50 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-40...80 °C