



MZ529N

Disparad. por falta tensão 400V 50Hz 1M

Características técnicas

Potência

Consumo à chamada 5 VA

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25 - 55 °C

Tensão

Tensão de comando AC 400 - 400 V

Tensão de comando DC 0 - 0 V

Tensão nominal de isolamento Ui 6000 V

Tipo de alimentação de tensão AC

Funções

Atrasado Não

Dimensões

Largura 17,50 mm

Profundidade 68 mm