



Cart. recarga L-N In 20kA I_{max} 40kA

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos 1

Tensão

Tensão nominal de funcionamento U_e 240 - 415 V

Tensão de funcionamento contínua U_c de acordo com a IEC61643-1 275 V

Dimensões

Altura 52,4 mm

Largura 17,5 mm

Profundidade 55,3 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -40 - 80 °C

Configuração da rede

Tipo de rede TN, TT

AT_RequirementClass T2

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal 3 - 3 Nm

SPB040D