

SPN065R

Cart. recarga 65kA c/res. p/SPN265/465R

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos 1

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 230 - 230 V

Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1 275 V

Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1 1,50 kV

Intensidade de corrente

Corrente de descarga nominal In 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643 20 kA

Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE 65 kA

Dimensões

Altura 18 mm

Largura 45 mm

Profundidade 45 mm

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -40 - 55 °C

AT_RequirementClass T2

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz