



SPN140C

Limit. sobret. Tipo 2 1P 40kA 440V 1M

#### Características técnicas

##### Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

##### Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
------------------------------------	-------------

Tensão de funcionamento contínua Uc de acordo com a IEC61643-1	440 V
--	-------

Nível de proteção de tensão Up de acordo com IEC61643-1	2 kV
---	------

##### Intensidade de corrente

Corrente de descarga nominal In 8 - 20 $\mu$ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643	20 kA
---	-------

Proteção de sobreintensidade máx., ligação em paralelo (fusível)	125 A
--	-------

Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA
-------------------------------------	-------

##### Dimensões

Altura	89,8 mm
--------	---------

Largura	17,6 mm
---------	---------

Profundidade	58,2 mm
--------------	---------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 80 °C
------------------------------	-------------

##### Configuração da rede

Tipo de rede	TN, TT
--------------	--------

##### Equipamento

Com contacto de sinalização remota	Não
------------------------------------	-----

AT_RequirementClass	T2
---------------------	----

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	3,60 - 3,60 Nm
---------------------------	----------------