



SPN265R

**Limit. sobret. Tipo 2 1P+N 65kA c/NA+NF**

### Características técnicas

#### Capacidade

Número de módulos 2

#### Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 230 - 230 V

Tensão de funcionamento contínua U<sub>c</sub> de acordo com a IEC61643-1 275 V

Nível de proteção de tensão U<sub>p</sub> de acordo com IEC61643-1 1,50 kV

#### Intensidade de corrente

Corrente de descarga nominal I<sub>n</sub> 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC61643 20 kA

Proteção de sobreintensidade máx., ligação em paralelo (fusível) 160 A

Descarga máx. (I<sub>max</sub>) L-N(PEN)/ N-PE 65 kA

#### Dimensões

Altura 90 mm

Largura 36 mm

Profundidade 67 mm

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -40 - 55 °C

#### Configuração da rede

Tipo de rede TN, TT

#### Equipamento

Com contacto de sinalização remota Sim

AT\_RequirementClass T2

#### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

#### Instalação / montagem

Binário de aperto nominal 3,60 - 3,60 Nm