



SVN121

Sinalizador LED verde 230V AC

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal de isolamento U_i	250 V
Tensão nominal de resistência a impulsos U_{imp}	4000 V
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)
Tensão nominal de funcionamento U_e	230 - 230 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 50 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 80 °C

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	0.75 - 6 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	0.75 - 10 mm ²
Tipo de casquilho	Fixo

Potência

Potência total dissipada em IN	0,80 W
Potência por ponto de carregamento	0

Dimensões

Altura	83 mm
Largura	17,50 mm
Profundidade	62 mm

Iluminação

Tipo de lâmpada	LED
-----------------	-----

Materiais

Cor	Verde
-----	-------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------