




SVN321



### Botão de pressão impulso 1NF

#### Características técnicas

##### Equipamento

Número de contactos INV	0
Número de contactos NF	1
Número de contactos NA	0
Com lâmpada de sinalização	Não

##### Intensidade de corrente

Corrente de contacto momentânea	16 A
---------------------------------	------

##### Capacidade

Número de módulos	1
-------------------	---

##### Dimensões

Altura	83 mm
Largura	17,50 mm
Profundidade	66 mm