



SK601



Comutador inversor 2P 20A c/ retorno

Características técnicas

Arquitectura

Nº de pólos 2 P

Configuração

Nº de módulos 3

Comandos e indicadores

Nº de posições do comutador 3

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização 660 V

Frequência de funcionamento 50 Hz

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento 690 V

Corrente eléctrica

Intensidade nominal 20 A

Dimensões

Profundidade produto instalado 64 mm

Altura produto instalado 85 mm

Largura produto instalado 53 mm

Ligação

Nº de contactos 2

Segurança

Índice de protecção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -10...40 °C

Temperatura de armazenamento /
transporte -40...80 °C