



TCC530E

**IP41**

**Det. pres. 360° Multicanal KNX encastrar**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura recomendada de montagem 2,5 - 3,5 m

**Modo de configuração**

Modo de configuração suportado ETS

Ciclo de trabalho mínimo 5 s

**Conectividade**

Sistema bus RF KNX Não

**Tensão**

Tensão de funcionamento do bus 21 - 32 V

**Conteúdo fornecido**

Ligação de bus incluída Sim

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento -10 - 45 °C

**Materiais**

Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), Policarbonato (PC)

**Textos**

Funções, p. ex., comutação, regulação da intensidade da luz, cenários de iluminação, controlo forçado, Com 2 zonas de deteção independentes, A vincular vários detetores para expandir a área de deteção

Modo de instalação Com cliques de mola para instalação no teto