



Detector mov. 220° RF KNX pilhas branco

Características técnicas

Dimensões

Altura recomendada de montagem 2,50 - 2,50 m

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS, easy

Ciclo de trabalho mínimo 30 s

Conectividade

Sistema bus RF KNX Sim

Conteúdo fornecido

Ligação de bus incluída Sim

Iluminação

Regulação de lux 5 - 1000 lx

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -20 - 55 °C

Materiais

Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), Policarbonato (PC)

Textos

Função Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, acesso a cenários com movimento/sem movimento, Função de reset (de acordo com definição de fábrica)

Modo de instalação Para montagem na parede e no teto, instalação em canto com adaptador

TRE520

