



SPB408D

Limit. sobret. 4P TNS/TT 8 kA

Características técnicas

Configuração

Nº de módulos 4

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização 240 / 415 V
 Frequência de funcionamento 50/60 Hz
 iedecharge 2 / 20 kA

Voltagem

Tensão máxima em regime permanente Uc conforme IEC61643-1 275 V
 Nível de proteção Up segundo IEC61643-1 0.9 kV
 Nivel de proteccion Up L-PE / N-PE de acordo com IEC61643-11 1.5 kV
 tensionvoltageupIn 0.9 kV

Corrente eléctrica

Calibração da protecção a montante 125 A
 iedechargemax 8 / 40 kA

Dimensões

Profundidade produto instalado 58.2 mm
 Altura produto instalado 89.8 mm
 Largura produto instalado 71.2 mm

Especificações Eléctricas

shortcircuitcurrentratingisccr 25 kA

Instalação, montagem

Binário de aperto 3Nm

Ligação

Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo rígido 1.5 / 35 mm²
 Secção de ligação dos bornes montante e juzante com parafusos, em cabo flexível 1.5 / 25 mm²

Padrões

Classe de teste conforme IEC61643-11 / VDE0675-6-11 T2
 Directiva Europeia WEEE em conformidade

Condições de utilização

