



Det. presença 360° ON/OFF KNX saliente

Características técnicas

Dimensões

Altura recomendada de montagem 2,5 - 3,5 m

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS, easy

Ciclo de trabalho mínimo 30 s

Conectividade

Sistema bus RF KNX Não

Tensão

Tensão de funcionamento do bus 21 - 32 V

Conteúdo fornecido

Ligação de bus incluída Sim

Intensidade de corrente

Consumo de corrente do bus transferência de dados 12 mA

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento 0 - 45 °C

Materiais

Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS), Policarbonato (PC)

Textos

Função Funções de comutação, funções de regulação da intensidade da luz, funções de comando de estores, funções do codificador, funções de comando forçado, funções de cenário, funções de aquecimento e funções do temporizador, modo de 2 canais

Modo de instalação Para montagem no teto à superfície 60 ou caixa de parede oca

TX510

