



SPN065N

Cart. recarga N 65kA c/res p/SPN265/465R

Características técnicas

Capacidade

Número de módulos	2
-------------------	---

Tensão

Tensão nominal de funcionamento U _e	230 - 230 V
--	-------------

Tensão de funcionamento contínua U _c de acordo com a IEC61643-1	255 V
--	-------

Nível de proteção de tensão U _p de acordo com IEC61643-1	1,50 kV
---	---------

Nível de proteção de tensão U _p L-PE/N-PE de acordo com IEC61643-11	1,5 kV
--	--------

Intensidade de corrente

Corrente de descarga nominal I _n 8 - 20 μs L-N(PEN)/N-PE IEC61643	40 kA
--	-------

Descarga máx. (I _{max}) L-N(PEN)/ N-PE	65 kA
--	-------

Dimensões

Altura	18 mm
--------	-------

Largura	45 mm
---------	-------

Profundidade	45 mm
--------------	-------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 55 °C
------------------------------	-------------

Configuração da rede

Tipo de rede	TN, TT
--------------	--------

AT_RequirementClass	T2
---------------------	----

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	5 - 5 Nm
---------------------------	----------