



SPN208D

Limit. sobret. Tipo 2 1P+N 8kA2M

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de pólos 1P+N

Configuração

Nº de módulos 2

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização 230 V

iedecharge 2 kA

Voltagem

Tensão máxima em regime permanente U_c conforme IEC61643-1 255 V

Nível de proteção U_p segundo IEC61643-1 1.5 kV

Nível de protección U_p L-PE / N-PE de acordo com IEC61643-11 1.5 kV

tensionvoltageupln 1 kV

Corrente eléctrica

iedechargemax 8 kA

Dimensões

Largura produto instalado 35 mm

Potência

Potência total dissipada em IN 0.1 W

Padrões

Directiva Europeia WEEE em conformidade

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -40...80 °C

Temperatura de armazenamento / transporte -40...80 °C