



TXB601B



Actuador bin 1 canal 10A encastrado KNX

Características técnicas

Conectividade

Ligação ao cabo bus KNX	Sim
Sistema bus RF KNX	Não

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS, easy
--------------------------------	-----------

Dimensões

Profundidade	22 mm
--------------	-------

Materiais

Cor	Cinza-claro
-----	-------------

Equipamento

Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Não

Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
Corrente absorvida bus (repouso)	5 mA

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Potência

Potência da lâmpada incandescente 230 V	600 - 600 W
Potência de saída	600 W

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	30V DC via bus

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Textos

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------