SPN800R

Limit. Tipo1+2 3P(TNC)Up=1,5kV c/NA+NF

Características técnicas

Configuração

Nº de módulos	6

Principais características eléctricas

compliant test class type 1 iec 61643 11	Sim
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Corrente eléctrica

iedechargemax	75 kA

Dimensões

Profundidade produto instalado	83 mm
Largura produto instalado	108 mm

Potência

Potência total dissipada em IN	0 W

Configuração de rede

Tipo de rede	TNC

Padrões

Classe de teste conforme IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T1
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP	IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40…60 °C
Temperatura de armazenamento / transporte	-40…80 °C