



Actuador bin./est. 4 canais 16A KNX-S

Características técnicas

Conectividade

| | |
|-------------------------|-----|
| Ligação ao cabo bus KNX | Sim |
| Sistema bus RF KNX | Não |

Modo de configuração

| | |
|--------------------------------|-----|
| Modo de configuração suportado | ETS |
|--------------------------------|-----|

Dimensões

| | |
|-------------------------------|-------|
| Profundidade | 65 mm |
| Número de unidades de largura | 4 |

Materiais

| | |
|-----|------------------|
| Cor | Cinzentos-claros |
|-----|------------------|

Equipamento

| | |
|----------------------------|-----|
| Com comando manual | Sim |
| Frequência RF bidirecional | Não |

Intensidade de corrente

| | |
|----------------------------------|------|
| Corrente nominal | 16 A |
| Corrente absorvida bus (repouso) | 3 mA |

Frequência

| | |
|------------|------------|
| Frequência | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Potência

| | |
|---|---------------|
| Potência da lâmpada incandescente 230 V | 2300 - 2300 W |
| Potência de saída | 2300 W |

Tensão

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 230 - 230 V |
| Tensão de alimentação do sistema | 30V DC via bus |

Índice de proteção

| | |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

Condições de utilização

| | |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |
|------------------------------|------------|

Textos

TYA604C



Função

Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme, Com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas, Com função de persiana

Tipo de ligação

Com terminais de encaixe QuickConnect