



SRD15005

Transf. de intensidade 1500/5 - BG 613

Características técnicas

Atributos de identificação específicos internos para proteção

Tipo de filtro do produto	Transformador de corrente de encaixe
---------------------------	--------------------------------------

Funções

Classe de precisão	1
--------------------	---

Potência

Potência	5 VA
Potência total dissipada em IN	13,50 W

Dimensões

Diâmetro da abertura	45 mm
Altura	108 mm
Largura	85 mm
Profundidade	30 mm
Altura da abertura	45 mm
Largura da abertura	65 mm

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	3000 V
---------------------------------	--------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 40 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 40 °C

Ligações

Secção transversal de condutor flexível	1.5 - 6 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1.5 - 6 mm ²

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP10
-----------------------	------

Intensidade de corrente

Intensidade máx. no primário	1500 A
Intensidade máx. de secundário	5 A

