



SRT05005B

Transf. intensidade 500/5A núcleo aberto

Características técnicas

Funções

Classe de precisão	1
--------------------	---

Principais características eléctricas

Frequência de funcionamento	50/60 Hz
-----------------------------	----------

Voltagem

Tensão estipulada de isolamento	3 kV
---------------------------------	------

Corrente eléctrica

Corrente Máxima no primário	500 A
Corrente Máxima no secundário	5 A
Corrente primária	500 A

Dimensões

Profundidade produto instalado	61.3 mm
Altura produto instalado	71.7 mm
Largura produto instalado	44.5 mm
Largura da abertura	28.5 mm
Altura da abertura	15 mm
Diâmetro da abertura	28 mm

Potência

Potência total dissipada em IN	6.89 W
--------------------------------	--------

Cabo

Comprimento do cabo	2 m
---------------------	-----

Acessórios incluídos

Com perfil em cobre	Não
---------------------	-----

Equipamento

Número de entradas	1
Com proteção contra choques	Não

Utilização

Relação de transformação	500A ; 5A
--------------------------	-----------

Padrões

Produto certificado	Não
Directiva Europeia WEEE	em conformidade

Segurança

Índice de protecção IP

IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-20...55 °C

Temperatura de armazenamento /
transporte

-20...70 °C